

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

〔デシカント式〕
衣類乾燥除湿機
TD-ZBS80L

洗濯物も除湿も、
天日干しのようなきもちよさ。

除湿能力
8^{※1}
(50/60Hz)
L/日



※1:室温20℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

速乾モード

ワンランク上の乾燥スピードで
はやく乾かしたい時に便利。

※2 TD-ZBS80Lでの試験結果。
(一社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090:2017年)に基づき測定した値条件
試験条件:洗濯物2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下
2足、タオル3枚)を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で「速乾モード」を
行った場合。なお、実使用の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

スピード乾燥

86^{※2}
分



速乾




いそがしい私にうれしい、
水捨て1日たった2回の大容量タンク。

大きなタンクで排水の手間を少なく。
持ちやすいタンク上部の取っ手と水量が一目で
わかる大きなタンク窓つき。

タンク容量

4 L

大きなタンク窓



【デシカント式】
衣類乾燥除湿機
TD-ZBS80L

お洗濯に
向かない日だって、
洗いたい。

雨の日や花粉・砂ぼこりが多い日ってありますよね。
そんな時、衣類乾燥除湿機があれば
カラッと気持ちよく乾かせます。

壁にピッタリ設置



壁ぎわで使う時に便利。

らくらくハンドル



持ち運んでいない時は
スッカリ収まる。

銀イオンフィルター ※3

ジメジメした季節にも
雑菌の繁殖を抑える。

電源コード2.5m

脱衣所などコンセントが
少ないお部屋でも便利。

※3: 試験機関名: (財)日本食品分析センター、試験方法: JIS-Z2801に準拠、抗菌方法: フィルターに抗菌剤を含浸、
抗菌部分の名称: 抗菌フィルター、試験結果: 99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)

TD-ZBS80L オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505218300

仕様表

型式	TD-ZBS80L
除湿方式	デシカント式
除湿能力	8L/日
タンク容量	約4.0L
電源(50/60Hz)	単相・100V
消費電力(50/60Hz)	720W
電源コード長さ	約2.5m
外形寸法 幅×奥行×高さ	350×240×506mm
質量	約7.2kg
除湿面積の目安	木造:10畳まで プレハブ:15畳まで コンクリート:20畳まで

衣類乾燥機能

多めモード 大量の洗濯物を乾かしたい
時や早く乾かしたい時に。

少なめモード 洗濯物が少ない時やあまり
室温を上げたくない時に。

夜ドライモード

音を控えめにした夜用モードです。6時間後に自動停止。
朝起きると、洗濯物が乾いているので非常に便利。

- 多め
- 少なめ
- 夜ドライ



愛情点検



長年ご使用の除湿機・冷房・冷風機器の点検をぜひ!
除湿機の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

このようなことは
ありませんか?

- コケくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを
抜いてください。
点検・修理についての費用
など詳しいことは販売店に
ご相談ください。

※記載の製品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログの記載内容は2021年4月現在のものです。

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
うえ正しくお使いください。

●掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の
培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害
等の原因になることがあります。

トヨトミ製品・部品はインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <http://www.toyotomihome-plus.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>